

WTW WF10/WF12 2300

Изображение изделия



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Разделительная перегородка, серый, 2 mm
Заказ №	1780920000
Тип	WTW WF10/WF12 2300
GTIN (EAN)	4032248241149
Кол.	20 Штука

WTW WF10/WF12 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	76.45 mm	Глубина (дюймов)	3.0098 inch
Высота	155.8 mm	Высота (в дюймах)	6.1338 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Размеры крепежа, ширина	2 mm	Масса нетто	41.05 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-60 °C... 115 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	160 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором Нет Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж Температурный диапазон, макс.. 160 °C

Параметры системы

Исполнение Концевая и промежуточная пластина

Характеристики материала

Основной материал Смола эпоксидная Цветовой код серый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

WTW WF10/WF12 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	ADP WF10/WF12	Версия
Заказ №	1780940000	Винтовые клеммы болтового типа, Профиль крышки, прозрачный,
GTIN (EAN)	4032248241255	1000 mm
Кол.	100 M	