## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия







Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

| Версия     | Винтовые клеммы болтового типа, Профиль<br>крышки, прозрачный, 1000 mm |
|------------|--|
| Заказ №    | <u>1780930000</u>  |
| Тип        | ADP WF6/WF8  |
| GTIN (EAN) | 4032248241248  |
| Кол.       | 1 M  |

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

| ROHS                        | Соответствовать              |                              |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Размеры и массы             |                              |                              |                  |  |
| Глубина                     | 4.1 mm                       | Глубина (дюймов)             | 0.1614 inch      |  |
| Высота                      | 33.5 mm                      | Высота (в дюймах)            | 1.3189 inch      |  |
| Ширина                      | 1000 mm                      | Ширина (в дюймах)            | 39.37 inch       |  |
| Масса нетто                 | 53.2 g                       |                              |                  |  |
| Температуры                 |                              |                              |                  |  |
| Температура хранения        | -25 °C55 °C                  | Температура окружающей среды | -5 °C40 °C       |  |
| Экологическое соответст     | вие изделия                  |                              |                  |  |
|                             |                              |                              |                  |  |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                              |                  |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                              |                  |  |
| Дополнительные техничес     | кие данные                   |                              |                  |  |
| с фиксатором                | Да                           | Указание по установке        | Непосредственный |  |
|                             |                              |                              | монтаж           |  |
| Общие сведения              |                              |                              |                  |  |
| Указание по установке       | Непосредственный<br>монтаж   |                              |                  |  |
| Характеристики материал     | ıa                           |                              |                  |  |
| Основной материал           | Поликарбонат                 | Цветовой код                 | прозрачный       |  |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2                          | доловой код                  | проораливи       |  |
| Классификации               |                              |                              |                  |  |
|                             |                              |                              |                  |  |
| ETIM 6.0                    | EC002848                     | ETIM 7.0                     | EC002848         |  |
| ETIM 8.0                    | EC002848                     | ETIM 9.0                     | EC002848         |  |
| ETIM 10.0                   | EC002848                     | ECLASS 9.0                   | 27-14-11-92      |  |
| ECLASS 9.1                  | 27-14-11-92                  | ECLASS 10.0                  | 27-14-11-92      |  |
| ECLASS 11.0                 | 27-14-11-92                  | ECLASS 12.0                  | 27-14-11-92      |  |
| ECLASS 13.0                 | 27-25-03-90                  | ECLASS 14.0                  | 27-25-03-90      |  |
| ECLASS 15.0                 | 27-25-03-90                  |                              |                  |  |

Статус каталога / Изображения