Справочный листок технических дан-


ZAD 2/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Крышка
Заказ №	<u>1609080000</u>
Тип	ZAD 2/4
GTIN (EAN)	4008190263317
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	11.86 mm	Глубина (дюймов)	0.4669 inch	
Высота	24.3 mm	Высота (в дюймах)	0.9567 inch	
Ширина	8.94 mm		0.352 inch	
—прина Масса нетто	0.55 g		9,0029	
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50	Температура при длительном использовании, макс.	120	
Экологическое соответств	вие изделия	испольсовании, шаке.		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	кие данные			
	•	V		
Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Общие сведения				
V	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы				
Исполнение	втычной			
Размеры	БТЫНПОИ			
г иоморы -	'			
Шагвмм (Р)	5.10 mm		1	
Характеристики материал	a			
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	,		
Классификации				
ETIMA O O	F0000046	57114.7.0	F0000010	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
FLIASS 9 T	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
	07 14 11 00	FOLACO 10.0	07 44 44 00	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-25-03-90	

Статус каталога / Изображения