Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия








Благодаря применению переходных втулок упрощается подключение проводов меньших сечений. Провода надежно вводятся в контактное гнездо без раскручивания жилы. Провод центруется с помощью вставки переходной втулки в середине ввода.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Переходная втулка
Заказ №	<u>1678810000</u>
Тип	ZRH 1.5H/1
GTIN (EAN)	4008190487324
Кол.	1000 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы	1			
i domopai ii maooa				
Глубина	7.45 mm	Глубина (дюймов)	0.2933 inch	
Высота	49.3 mm	Высота (в дюймах)	1.9409 inch	
Ширина	4.85 mm	Ширина (в дюймах)	0.1909 inch	
Масса нетто	0.07 g			
Температуры				
Томпородиро уроношия	-25 °C55 °C	Тампаратура аурууусгашай аралы	F °C 40 °C	
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C 120	
Температура при длительном использовании, мин.	-90	Температура при длительном использовании, макс.	120	
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	кие данные			
Due weeks	втычной	Vice and the common of the com		
Вид крепления	втычнои	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Проверенное на взрывозащищенн исполнение	ость Нет			
Общие сведения	,			
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы				
Исполнение	для клемм			
Характеристики материал	a			
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	серый	
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	V-0	цветовой код	серыи	
Классификации				
класси фикации				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
	27-25-03-90			

Статус каталога / Изображения