# Справочный листок технических дан-


### LM MT300 26/10 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

#### Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 26 mm, серебряный	
Заказ №	<u>1686400001</u>	
Тип	LM MT300 26/10 SI	
GTIN (EAN)	4008190494001	
Кол.	10 Штука	

## Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Ce	рти	ıdbu	іка	ты

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	10.8 g		

#### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

#### Общие данные

Акрилат, клейкие
156
Лазерная печать
самоклеящийся
26 mm
НВ
150 °C
-40 °C
серебряный
Нет
Полиэстер, не содержащий ПВХ
без
ов 1560

Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками		
в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице10			
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	156		
Сертификация по стандарту UL 969 Да				
Konwigoteo Manyunopoulu iy anamoutop 1 Lahal sheet = 156 Davice markers				

Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 156 Device markers

на комбинацию

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

LM MT300 26/10 SI

ECLASS 15.0 27-28-11-04

## Справочный листок технических данных

## Weidmüller **¾**

## LM MT300 26/10 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

4

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

