


LM MT300 56/22 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 22 x 56 мм, серебряный
Заказ №	1686420001
Тип	LM MT300 56/22 SI
GTIN (EAN)	4008 190494087
Кол.	10 Штука

LM MT300 56/22 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	56 mm	Ширина (в дюймах)	2.2047 inch
Масса нетто	11.2 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей Акрилат, клейкие

Количество на лист 36

Метод выполнения печати Лазерная печать

Исполнение самоклеящийся

Ширина 56 mm

Класс пожаростойкости UL 94 HB

Температурный диапазон, макс.. 150 °C

Температурный диапазон, мин. -40 °C

Цветовой код серебряный

Галогены Нет

Основной материал Полиэстер, не содержащий ПВХ

Напечатанные символы без

Количество маркировочных элементов 360

в упаковочной единице

Количество маркировочных элементов Вид поставки Лист с этикетками

в упаковочной единице Количество сочетаний в упаковочной единице 10

Количество маркировочных элементов на комбинацию 36

Сертификация по стандарту UL 969 Да

Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 36 Device markers

на комбинацию

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

