Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (Р): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm	
Заказ №	<u>1897090000</u>	
Тип	QL 10 WTL 6/4 FF	
GTIN (EAN)	4032248514069	
Кол.	100 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Coorporations				
	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch		
Высота	107.8 mm	Высота (в дюймах)	4.2441 inch		
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch		
Масса нетто	8.24 g				
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Экологическое соответств	ие изделия		'		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	тионения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Дополнительные техничес	кие данные				
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Проходной (втулка) Непосредственный монтаж		
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	сть Нет	Вид монтажа	привинченный		
Общие сведения					
Количество полюсов	10	Указание по установке	Проходной (втулка),		
количество полюсов	10	яказание по установке	Проходной (втулка). Непосредственный монтаж		
Параметры системы	,		,		
Исполнение	Перемычка				
Размеры					
Шаг в мм (Р)	11.00 mm				
	,		'		
Номинальный ток	41 A				
	a				
Основной материал	CuSn	Цветовой код	серебристо-серый		
 Классификации		·			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-40 27-25-03-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40 27-25-03-03		

Дата создания 16.11.2025 06:17:57 MEZ

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-25-03-03