# Справочный листок технических дан-

## **VARIOCUT GESCHNITTEN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полиэстерная пленка для дополнительной защиты поверхности и отпечатка маркеров нашего устройства, предварительно разрезанная по запросу заказчика.

#### Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 297 x 210 mm, прозрачный 1689800000	
Заказ №		
Тип	VARIOCUT GESCHNITTEN	
GTIN (EAN)	4008190861063	
Кол.	10 Штука	

# Справочный листок технических данных

Соответствовать



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **VARIOCUT GESCHNITTEN**

# Технические данные

ROHS

Размеры и массы			
	,		
Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch
Высота	297 mm	Высота (в дюймах)	11.6929 inch
Ширина	210 mm	Ширина (в дюймах)	8.2677 inch
Масса нетто	13 g		
Температуры			
Температурный диапазон вставки	-40135 °C	Температура монтажа	+5°C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Маркировочные элементы для устройств

Галогены	F	<del>І</del> ет

#### Общие данные

Клей	Акрилат	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	210 mm	Температурный диапазон, макс	135 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	прозрачный
Галогены	Нет	Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Напечатанные символы	без	Температурный диапазон вставки	-40135 °C

### Классификации

ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-28-11-04 27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288

Статус каталога / Изображения