

**MOPL K3 N FE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 44 мм, Ширина: 156 мм, Глубина: 3 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	<a href="#">1898210000</a>
Тип	MOPL K3 N FE
GTIN (EAN)	4032248516797
Кол.	1 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	156 mm	Ширина (в дюймах)	6.1417 inch
Размеры крепежа, высота	22 mm	Размеры крепежа, ширина	147.2 mm
Масса нетто	71 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Толщина материала	2 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная		

**Общие данные - аксессуары**

Толщина материала	2 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная	Размеры крепежа, ширина	147.2 mm
Размеры крепежа, высота	22 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MOPL K3 N FE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**TS 15**



Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

Тип	TS15X5 ST K3	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000003885</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 155 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118652512	отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и	
Кол.	20 ST	пассивированный	