

MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 52 mm, Ширина: 61 mm, Глубина: 3 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	1905280000
Тип	MOPL K1 N FE
GTIN (EAN)	4032248524426
Кол.	1 Штука

MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	52 mm	Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина	61 mm	Ширина (в дюймах)	2.4016 inch
Размеры крепежа, высота	26 mm	Размеры крепежа, ширина	52 mm
Масса нетто	27 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	2 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	2 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная	Размеры крепежа, ширина	52 mm
Размеры крепежа, высота	26 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 15



Серия Klirron® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST K1	Версия	
Заказ №	8000003883	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 60 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653328	отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и	
Кол.	20 ST	пассивированный	