### Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Версия	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 48, 8 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	<u>1719090000</u>
Тип	SKMU PG48-K GR
GTIN (EAN)	4008190352318
Кол.	25 Штука

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Технические данные

Сертифи	ікаты
---------	-------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	12.5 a		

#### Температуры

Рабочая температура -40 °С...100 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общие данные

Силикон	Нет	Наружный диаметр	80.85 mm
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	70 mm
Толщина	8.00 mm	Кабельный ввод	PG 48
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	PG 48
Резьба (внутренняя)	PG 48	Длина резьбы	8 mm

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

#### **SKMU PG48-K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

