# Справочный листок технических данных

## KSP L38

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | KSP (защитная оболочка Klippon), Защитный колпачок, ПВХ |
| Заказ № | 1736590000 |
| Тип | KSP L38 |
| GTIN (EAN) | 4008190956240 |
| Кол. | 10 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |
| Доступно до | 2023-07-30T00:00:00+02:00 |

# Справочный листок технических данных

## KSP L38

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Высота | 160 mm | Высота (в дюймах) | 6.2992 inch |
| Длина | 130 mm | Длина (в дюймах) | 5.1181 inch |
| Толщина стенок, мин. | 2 mm | Толщина стенок, макс. | 2 mm |
| Масса нетто | 32.1 g | | |

### Температуры

| | |
|---|---|
| Рабочая температура | -25 °C...70 °C |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Силикон | Нет | Наружный диаметр | 41 mm |
| Температурный диапазон, макс.. | 70 °C | Температурный диапазон, мин. | -25 °C |
| Галогены | Нет | Толщина | 2.00 mm |
| Основной материал | ПВХ | Внутренний диаметр D2 | 37.00 mm |
| Расстояние, внутренний размер B | 75.00 mm | Твердость (Shore A) | 65 |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

# Справочный листок технических данных

## KSP L38

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

