Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Латунные заглушки служат для закрытия неиспользуемых резьбовых отверстий с целью обеспечения степени защиты IP.

Основные данные для заказа

Версия	VPK EX (заглушка Ex из пластика), Заглушка,	
	закрытый, М 16, 15 mm, IP66, IP68, Полиамид	
Заказ №	<u>1737070000</u>	
Тип	VP M16-EXE SW	
GTIN (EAN)	4008190956547	
Кол.	100 Штука	
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.	
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00	
Альтернативный продукт <u>VP M16/15 EX CR 7J BK</u>		

Справочный листок технических данных



Сертификаты

Классификации

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000451

EC000451

27-14-44-25

27-14-44-25

27-14-08-05

27-14-08-05

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
Допуски к эксплуатации ROHS	Соответствовать			
NOTIS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch	
Длина	19 mm	Длина (в дюймах)	0.748 inch	
Диаметр	16 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm	
Толщина стенок, макс.	14 mm	Масса нетто	2.67 g	
Температуры				
Рабочая температура	-20 °C80 °C			
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	лючения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Технические характерист	ики			
Вид защиты	IP54, IP66			
Технические данные				
Вид защиты	IP54, IP66			
	,		,	
Цветовой код	Глубоко-черный	Вид защиты	IP54, IP66	

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC000451

EC000451

EC000451

27-14-44-35

27-14-44-25

27-14-08-05

27-14-08-05

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**


VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M16 MS	Версия
Заказ №	<u>1736990000</u>	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 16, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190956462	Латунь никелированная
Кол.	100 ST	

Заглушки

Латунные заглушки служат для закрытия неиспользуемых резьбовых отверстий с целью обеспечения степени защиты IP.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M16-NP	Версия
Заказ №	<u>1736230000</u>	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190956028	кольцо, М 16, Неопрен
Кол.	50 ST	