


**SAI-AU M12 SB 4AO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кульминационной точкой в развитии системы с IP20 до IP67 или другими словами от систем, заключенных в шкафы до систем, монтируемых без дополнительной защиты, стали подчиненные устройства ввода/вывода IP67. В этих решениях, использующих технологию "Включи и работай", от подключения отдельных проводов полностью отказались. Благодаря этому обеспечивается значительная экономия времени и больше не возникают ошибки, как при подключении отдельных проводов. Шинные модули IP67 сегодня являются самыми современными и экономичными решениями для соединения датчиков и исполнительных устройств.

**Основные данные для заказа**

Версия	SAI, активный, Subbus
Заказ №	<a href="#">1938700000</a>
Тип	SAI-AU M12 SB 4AO
GTIN (EAN)	4032248612680
Кол.	1 Штука

## SAI-AU M12 SB 4AO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E141197

## Размеры и массы

Масса нетто 273 g

## Температуры

Температура хранения

Рабочая температура

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с, 7а, 7сI

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

## Основная информация

Сертификат CE, cULus Масса < 200 g

## Питающее напряжение

Защита от переплюсовки Да Пределы 18 V DC ... 30 V DC

## Порт

Подключение к дополнительной шине (SUB-IN) 1 x M8 вилка 4-полюсный, А-кодировка Подключение к дополнительной шине (SUB-OUT) 1 x M8 гнездо 4-полюсный, А-кодировка

Порт ввода/вывода 4 x M12 гнездо, 5-полюсный А-кодировка

## Цифровой выход

Диагностическая индикация красный

## Цифровой выход

Диагностическая индикация красный

## Классификации

ETIM 8.0 EC001596 ETIM 9.0 EC001596

ETIM 10.0 EC001596 ECLASS 14.0 27-24-26-01

ECLASS 15.0 27-24-26-01

## SAI-AU M12 SB 4A0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Версия	
Заказ №	<a href="#">1912130000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 13.5 mm, PA 66,	
GTIN (EAN)	4032248541164	Цветовой код: прозрачный, втычной	
Кол.	5 ST		

## M12



Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройства от внешних воздействий.

## Основные данные для заказа

Тип	SAI-SK-M12-UNI 2029	Версия	
Заказ №	<a href="#">2330260000</a>	Защитные модули, Защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248592067		
Кол.	20 ST		

**SAI-AU M12 SB 4AO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**M8**

Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройства от внешних воздействий.

**Основные данные для заказа**

Тип	SAI-SK M8	Версия	
Заказ №	<a href="#">1802760000</a>	Защитные модули, Защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248257379		
Кол.	50 ST		