



MODUFLEX C-CR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Соединительная рамка рассчитана на крепление одинарных модулей ConSept. Модули ConSept безопасно и надежно фиксируются в соединительной рамке. Вилочные и розеточные модули ConSept от 3 до 20 полюсов, а также шинные модули ConSept с тем же количеством полюсов и того же исполнения могут устанавливаться в соединительную рамку. Каждый отдельный модуль можно вставлять и извлекать по отдельности. Благодаря дополнительно заказываемому разблокировочному устройству / поддержке кабеля и защелкивающимся монтажным уголкам соединительные рамки ModuFlex-C, а также вилочные и розеточные модули системы ConSept отличаются универсальностью и разнообразием возможностей комбинирования для всех конфигураций соединительных разъемов в зоне IP 20.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, MODUFLEX C, Модуль ModuFlex C
Заказ №	1746060000
Тип	MODUFLEX C-CR
GTIN (EAN)	4008190986476
Кол.	10 Штука

MODUFLEX C-CR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	18 mm	Глубина (дюймов)	0.7087 inch
Высота	34 mm	Высота (в дюймах)	1.3386 inch
Ширина	55 mm	Ширина (в дюймах)	2.1654 inch
Масса нетто	16.2 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Пневматические модули ConCert

Цветовой код	серый
--------------	-------

Габаритные размеры

Ширина	55 mm
--------	-------

Общие данные

Цветовой код	серый	Тип	прочее
Основной материал	Поликарбонат	Серия	Модуль Moduflex C
Не содержит галогенов	false	Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да

Исполнение

Основной материал	Поликарбонат
-------------------	--------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

MODUFLEX C-CR

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	MOFU 35	Версия
Заказ №	0495660000	Монтажное основание (клемма)
GTIN (EAN)	4008190048518	
Кол.	20 ST	