SCHS4 K



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Аксессуар х 10 mm, ПВХ, Цветовой код: серый, самоклеящийся
Заказ №	<u>1753460000</u>
Тип	SCHS4 K
GTIN (EAN)	4032248014323
Кол.	50 Штука

Соответствовать

19 g

SCHS4 K



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	ntv	ıdı	ик	аты
ve	DIF	w	ик	a ı bı

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	1000 mm	Высота (в дюймах)	39.37 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch

Температуры

Масса нетто

Температурный диапазон вставки -20...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Клейкая лента, двусторонняя	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	8	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	10 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс	2° 08	
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	
Цветовой код	серый	
Галогены	Нет	
Основной материал	ПВХ	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Accessories	
Температурный диапазон вставки	-2080 °C	
Установка / Изготовитель	Самоклеющийся	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

Weidmüller **¾**

SCHS4K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Версия
Заказ №	<u>1736181687</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248208265	Цветовой код: желтый, втычной
Кол.	200 ST	
Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Версия
Заказ №	<u>1736181696</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985967	Цветовой код: бирюзовый, втычной
Кол.	200 ST	
Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1736181044</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

U U.I.U.D.I.I	Conobindo Hamisto Him carrada		
Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR	Версия	
Заказ №	<u>1766650000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,	
GTIN (EAN)	4032248065547	Цветовой код: по желанию клиента, втычной	
Кол.	40 ST		

Д.

Статус каталога / Изображения