Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

	'
Версия	Z-серия, Разделительная перегородка
Заказ №	<u>1771880000</u>
Тип	ZTW ZTL6 OR
GTIN (EAN)	4032248126682
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сертификаты

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	38.35 mm	Глубина (дюймов)	1.5098 inch	
Высота	105.8 mm	Высота (в дюймах)	4.1653 inch	
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch	
Масса нетто	7.44 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C	
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	ские данные			
с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы			,	
Исполнение	Промежуточная пластина			
Характеристики материал	ıa			
•				
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	оранжевый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
FCLASS 9.1	27-14-11-33	FCLASS 10.0	7 /- 14- 1 1-97	
	27-14-11-33 27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33 27-14-11-92 27-25-03-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-01	