## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Версия	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 63, 8 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	<u>1772510000</u>
Тип	SKMU M63 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130252
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
_				
Размеры и массы				
	_			
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch	
Масса нетто	4.1 g			
Температуры				
Рабочая температура	-40 °C100 °C			
т аоочал температура	+0 C100 C			
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Силикон	Нет	Наружный диаметр	116.55 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	Температурный диапазон, макс	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm	
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	75 mm	
Толщина	8.00 mm	Кабельный ввод	M 63	
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	M 63	
Резьба (внутренняя)	M 63	Длина резьбы	8 mm	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940	
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940	
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24	
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24	
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07	
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07	
			_, , , , , , , ,	

27-14-08-07

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

### Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

#### **SKMU M63 - K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Изображения	www.weidmueller.com		