

**SAI-M23-BE-L-4/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Заказ №	<a href="#">1995810000</a>
Тип	SAI-M23-BE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248925674
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E344862

### Размеры и массы

Масса нетто	10 g
-------------	------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы


Количество полюсов	8	Кодировка	нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Номинальный ток	контакт 1 мм = 8 A, контакт 2 мм = 28 A	Тип контакта	Гнездо

### Классификации


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

## Изображения

### Развод контактов



### Габаритный чертеж



### Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4
Number of contacts	6	4   4
Contact-ø	mm	2   1   2

4 times 1-mm female and 4 times 2-mm female



## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### 1 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Версия
Заказ №	<a href="#">1995830000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925698	
Кол.	50 ST	

### 2 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Версия
Заказ №	<a href="#">1995820000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925681	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Версия
Заказ №	<a href="#">1170420000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962334	
Кол.	50 ST	

### ...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.



## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия
Заказ №	<a href="#">1203840000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов питания, Обжим с 4 выемками
GTIN (EAN)	4032248986934	
Кол.	1 ST	

### Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-GS-L-11/17	Версия
Заказ №	<a href="#">1440130000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118246193	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GS-L-7/17	Версия
Заказ №	<a href="#">1995800000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248925667	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GSW-L-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1170280000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962327	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KS-L-7/17	Версия
Заказ №	<a href="#">1170270000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962259	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KSW-L-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1170290000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962242	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-EM	Версия
Заказ №	<a href="#">1170320000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962419	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-HW	Версия
Заказ №	<a href="#">1170340000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962297	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-RM	Версия
Заказ №	<a href="#">1170310000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962358	
Кол.	1 ST	

**SAI-M23-BE-L-4/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	SAIE-M23-L-VW	Версия
Заказ №	<a href="#">1170300000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962341	
Кол.	1 ST	