

Справочный листок технических данных

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Заказ №	1995860000
Тип	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Кол.	50 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	0.34 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Настройки относит. Инструмент для обжима SAI M23

Настройки относительно инструмента для обжима SAI M23	Инструмент для обжима	1
	Положение держателя	12
	Обжимной контакт	Сигнал Crimpbuchse 1 мм (0,08-0,56 мм ²)
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Сечение провода 0.14 mm ²
		Регулировка обжимной оправки 0.75
		Сечение провода 0.25 mm ²
		Регулировка обжимной оправки 0.8

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы


Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.56 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm ²
Циклы коммутации	> 1000	Тип контакта	Гнездо

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Изображения

Чертеж



SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия
Заказ №	1203840000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов питания, Обжим с 4 выемками
GTIN (EAN)	4032248986934	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Заказ №	1203960000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4 выемками
GTIN (EAN)	4050118000764	
Кол.	1 ST	