## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия







Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

#### Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 9.9 mm		
Заказ №	<u>1816140000</u>		
Тип	ZZE ZP2.5		
GTIN (EAN)	4032248370719		
Кол.	25 Штука		

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Γ	7.87 mm	For Government	0.0000 in all	
Глубина Высота	7.87 mm 53 mm	Глубина (дюймов)	0.3098 inch 2.0866 inch	
высота Ширина	9.9 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	0.3898 inch	
ширина Масса нетто	0.84 g	ширина (в дюимах)	0.3696 Inch	
масса нетто	0.84 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном	-50	Температура при длительном	100	
использовании, мин.		использовании, макс.		
Экологическое соответст	вие изделия			
D 110				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	ские данные			
Указание по установке	Непосредственный			
<u> </u>	монтаж			
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы				
Исполнение	Поддержка кабеля			
	ıa			
Основной материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	желтый	
Класс пожаростойкости UL 94	НВ			
Классификации				
ETIM 0.0	5000010	ETIM 7.0	50000010	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

Статус каталога / Изображения