
Справочный листок технических данных

ET S7-400-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Неклейкие этикетки ET S7 DIN-A4 используются для маркировки модулей S300, S400 и S7 компании Siemens. Возможна индивидуальная печать, соответствующая качеству лазерного принтера, с помощью программного обеспечения M-Print® Pro компании Weidmüller.

- Печать черным цветом (прямоугольники) на желтом или бирюзовом фоне.
- Этикетки легко отделяются (неклейкие).

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 251 x 11.5 mm, Siemens, бирюзовый
Заказ №	1865470000
Тип	ET S7-400-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434145
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-05-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	THM ET S7 400 TU

Справочный листок технических данных

ET S7-400-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.1 mm	Глубина (дюймов)	0.0039 inch
Высота	251 mm	Высота (в дюймах)	9.8819 inch
Ширина	11.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.4528 inch
Масса нетто	32.5 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Да

Общие данные

Количество на лист	14	
Метод выполнения печати	Лазерная печать	
Ширина	11.5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	бирюзовый	
Галогены	Да	
Основной материал	Пленка виниловая	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	140	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	14
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
совместимый принтер		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 14 Device markers	
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	
Установка / Изготовитель	Siemens	

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Справочный листок технических данных

ET S7-400-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

