

## CC 15/49 K MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
  - Универсальное крепление
  - Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
  - Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
  - Или самоклеющиеся шильдики
- Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 49 мм, белый
Заказ №	<a href="#">1877220000</a>
Тип	CC 15/49 K MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248467785
Кол.	40 Штука

## CC 15/49 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Масса нетто	2.68 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...60 °C
--------------------------------	-------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.017 kg CO2 eq.

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

## Общие данные

Клей	Клейкая лента, двусторонняя	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Исполнение	самоклеющийся	
Ширина	49 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс..	60 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование	
совместимый принтер	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>	
Количество маркеров элементов на комбинацию	1 MultiCard = Device markers	
Температурный диапазон вставки	-40...60 °C	

## Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Drawings**



## CC 15/49 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары



### Основные данные для заказа

Тип	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Версия	
Заказ №	<a href="#">1880830000</a>	ClipCard, Аксессуар, 15 x 49 мм, прозрачный	
GTIN (EAN)	4032248480906		
Кол.	10 ST		