

## CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
  - Универсальное крепление
  - Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
  - Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
  - Или самоклеющиеся шильдики
- Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 49 мм, Держатель CC-H 15/49, белый
Заказ №	<a href="#">1877260000</a>
Тип	CC 15/49 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248467914
Кол.	40 Штука

## CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Масса нетто	2 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.018 kg CO2 eq.

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

## Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Исполнение	втычной	
Ширина	49 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование	
совместимый принтер	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Device markers	
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	
Установка / Изготовитель	Держатель CC-H 15/49	

## Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Drawings**



## CC 15/49 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Аксессуары



## Основные данные для заказа

Тип	CC-H 15/49	Версия
Заказ №	<a href="#">1790420000</a>	ClipCard, Аксессуар, 15 x 49 мм, черный
GTIN (EAN)	4032248215218	
Кол.	25 ST	
Тип	CC-RAIL 1000	Версия
Заказ №	<a href="#">1790150000</a>	ClipCard, Аксессуар, 1000 x 17 мм, Самоклеющийся, черный
GTIN (EAN)	4032248213610	
Кол.	1 ST	
Тип	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Версия
Заказ №	<a href="#">1790160000</a>	ClipCard, Крышка, 1000 x 19 мм, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248213627	
Кол.	1 ST	
Тип	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Версия
Заказ №	<a href="#">1888300000</a>	ClipCard, Аксессуар, 15 x 49 мм, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248494170	
Кол.	40 ST	
Тип	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Версия
Заказ №	<a href="#">1880830000</a>	ClipCard, Аксессуар, 15 x 49 мм, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248480906	
Кол.	10 ST	