## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия







Серия Klippon® K, аксессуары

### Основные данные для заказа

Заказ № Тип GTIN (EAN)	1899630000 MOPL K3 NT FE 4032248519613		
2N	тажная панель, Монтажная пластина, Высота: 44 mm, Ширина: 156 mm, Глубина: 3 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный		
Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Мон-		

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-39

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы	'			
			,	
Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch	
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch	
Ширина	156 mm	Ширина (в дюймах)	6.1417 inch	
Размеры крепежа, высота	22 mm	Размеры крепежа, ширина	147.2 mm	
Масса нетто	76 g			
Температуры				
Рабочая температура				
2				
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Толщина материала	2 mm	Поверхность	оцинкованный	
Основной материал	Сталь листовая,			
основной материал	оцинкованная			
Общие данные - аксессуар	<b>Э</b> Ы			
T		n		
Толщина материала	2 mm	Поверхность	оцинкованный	
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная	Размеры крепежа, ширина	147.2 mm	
Размеры крепежа, высота	22 mm			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39	
FOL A CC 11 O	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39	
ECLASS 11.0	27-40-00-33	ECEAGO 12.0	21 40 00 00	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

ECLASS 14.0

27-40-06-39

27-40-06-39

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller 🏖

### **MOPL K3 NT FE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### **TS 15**

Серия Klippon® K, аксессуары



### Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST K3	Версия
Заказ №	8000003885	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 155 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118652512	отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и
Кол.	20 ST	пассивированный