

IE-BS-V01M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) вставка
RJ45 из металла, вкл. вставку LC

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение LC Duplex, Одномодовый
Заказ №	1963430000
Тип	IE-BS-V01M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645527
Кол.	10 Штука

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	33.3 mm	Глубина (дюймов)	1.311 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	60 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
---------------------------	---

Общие данные



Описание артикула	Variant 1, соединение LC Duplex	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	500	Тип волокна	Одномодовый
Вносимые потери	≤ 0,5 дБ	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Затухание отражения	≥ 40 дБ

Классификации

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Разрез узла в сборе

Детальный чертеж



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Версия	
Заказ №	1965700000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Кол.	10 ST		