

**IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC  
61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<a href="#">1963510000</a>
Тип	IE-BS-V05M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645602
Кол.	10 Штука

## IE-BS-V05M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E316369

### Размеры и массы

Масса нетто	60 g
-------------	------

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

### Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Вариант 5, соединение RJ45/RJ45	Уплотняющий материал	NBR
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

### Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-VP-V05M	Версия	
Заказ №	<a href="#">1968930000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248692125		
Кол.	10 ST		