

**PZ 10 HEX ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Версия	0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
Заказ №	<a href="#">1989320000</a>
Тип	PZ 10 HEX ZERT
GTIN (EAN)	4050118373677
Кол.	1 Штука

## PZ 10 HEX ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	195 mm	Ширина (в дюймах)	7.6772 inch
Масса нетто	510 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 8
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.25 mm <sup>2</sup>		

### Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.25 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим

### Классификации



ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**PZ 10 HEX ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**




**Пример использования**



**Пример использования**



**Пример использования**



## PZ 10 HEX ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

### Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия	
Заказ №	<a href="#">9202810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4032248512577		
Кол.	1 ST		