

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	Insert
Заказ №	2427900000
Тип	HDC MBUS8 X6A MC
GTIN (EAN)	4050118436976
Кол.	2 Штука

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	34.8 mm	Глубина (дюймов)	1.3701 inch
Высота	34.8 mm	Высота (в дюймах)	1.3701 inch
Ширина	12.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.4803 inch
Масса нетто	9.5 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Общие данные

Количество полюсов	8	Кодировка	X-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный	Скорость передачи	10 Гбит/с
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ	Категория	Cat. 6A
Номинальное напряжение	50 V	Номинальный ток	0.5 A
Циклы коммутации	100	Тип	Штифт
Степень загрязнения	2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS8 M AWG20	Версия
Заказ №	2565980000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575835	
Кол.	100 ST	
Тип	HDC MBUS8 M AWG22	Версия
Заказ №	2565960000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575811	
Кол.	100 ST	
Тип	HDC MBUS8 M AWG26-24	Версия
Заказ №	2565940000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575491	
Кол.	100 ST	

Экранирующие оплетки



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CFS 5.0	Версия
Заказ №	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MBUS CFS 7.0	Версия
Заказ №	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MBUS CF 7.3	Версия
Заказ №	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Кол.	10 ST	

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	HDC MBUS CF 7.9	Версия
Заказ №	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MBUS CF 8.5	Версия
Заказ №	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MBUS CF 9.1	Версия
Заказ №	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MBUS CF 9.7	Версия
Заказ №	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MBUS CF 10.3	Версия
Заказ №	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MBUS CF 11.0	Версия
Заказ №	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Кол.	10 ST	

offenes Ende / offenes Ende



Компактность
 Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC XX5E02 O0XXXDM-1000	Версия
Заказ №	2712581000	
GTIN (EAN)	4050118752755	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC XX6A01 O0XXXDM-1000	Версия
Заказ №	2712671000	
GTIN (EAN)	4050118753011	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000	Версия
Заказ №	2712571000	
GTIN (EAN)	4050118752748	
Кол.	1 ST	

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	HDC XX6A02 O0XXDM-1000 Версия
Заказ №	2712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
Кол.	1 ST