

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Фронтальные адаптеры FAD S5-135 в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию со старой системы S5-135 на другие системы ПЛК или систему U-remote компании Weidmüller.

- Плата S5-135 запитывается от одного источника питания

Основные данные для заказа

| | |
|------------|------------------------------------|
| Заказ № | 2435110000 |
| Тип | FAD S5135 SL42 A R |
| GTIN (EAN) | 4050118446975 |
| Кол. | 1 Штука |

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|--------------|
| Глубина | 23 mm | Глубина (дюймов) | 0.9055 inch |
| Высота | 283 mm | Высота (в дюймах) | 11.1417 inch |
| Ширина | 20 mm | Ширина (в дюймах) | 0.7874 inch |
| Масса нетто | 111.76 g | | |

Температуры

Температура хранения -40...60 °C Рабочая температура -25...50 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9 |

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня) SL 5,08 мм

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня) SL 5,08 мм

Расчетные данные

Рабочее напряжение 250 В AC Максимальный ток на канал 4 А
 Общий номинальный ток 32 А

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение < 250 V AC Категория перенапряжения II
 Степень загрязнения 2 Испытательное напряжение изоляции 1.2 kV AC

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

