Справочный листок технических данных

PRO COM CAN OPEN EX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Подключаемые модули связи Weidmüller обеспечивают обмен соответствующими данными между отдельными компонентами и облаком. Это создает основу для целевой оптимизации процесса с использованием контроля состояния и дистанционного управления факторов, которые играют решающую роль в повышении КПД, качества, стабильности процесса и доступности. Модули связи разработаны в соответствии с классом защиты IP20 и могут работать без инструментов и гибко адаптированы к различным индивидуально настраиваемым протоколам связи.

Основные данные для заказа

Версия	Communication module
Заказ №	<u>2467340000</u>
Тип	PRO COM CAN OPEN EX
GTIN (EAN)	4050118481822
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

PRO COM CAN OPEN EX

Технические данные

Сертификаты



















ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E258476
Номер сертификата (cULusEX)	E470829

Размеры и массы

Глубина	33.6 mm	Глубина (дюймов)	1.3228 inch
Высота	74.4 mm	Высота (в дюймах)	2.9291 inch
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
Масса нетто	76 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-25 °C70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Общие данные

Macca	36 g	
Вид защиты	IP20	
MTTF	В соответствии со стандартом	SN 29500
	Время работы (часы), мин.	4082000 h
	Температура окружающей среды	40 °C
	Цикл нагрузки	100 %

Классификации

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 9.0	27-24-26-08
ECLASS 9.1	27-04-07-92	ECLASS 10.0	27-24-26-08
ECLASS 11.0	27-24-26-08	ECLASS 12.0	27-24-26-08
ECLASS 13.0	27-24-26-08	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

2 Статус каталога / Изображения