## Справочный листок технических дан-


WS 12/9.5-11 MC NE WS

## Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

Версия	, Полиамид 66, Цветовой код: белый
Заказ №	<u>2484220000</u>
Тип	WS 12/9.5-11 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118494808
Кол.	300 Штука

## Справочный листок технических данных

### WS 12/9.5-11 MC NE WS



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Се	рī	ГИС	þи	ка	ТЫ

DOLLC

10113	COULDELCIBORATE
Размеры и массы	

Масса нетто 0.26 д

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.002 kg CO2eq.

#### Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Основной материал	Полиамид 66
Напечатанные символы	пустой	совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2. MCP PLUS 2

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

# Справочный листок технических данных



WS 12/9.5-11 MC NE WS

Weid	müller	Inte	rface	GmbH	&	Co.	K

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Чертеж