



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный
Заказ №	<a href="#">2548060000</a>
Тип	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
Кол.	1 Штука

## Технические данные

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cURus)	E223801

### Размеры и массы

Высота	19.5 mm	Высота (в дюймах)	0.7677 inch
Ширина	51.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.0276 inch
Длина	90.5 mm	Длина (в дюймах)	3.563 inch
Масса нетто	14.82 g		

### Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа			

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

### Вставки

Вставка (питание), большая	1
----------------------------	---

### Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина, неэкранированный	Материал	Поликарбонат PC
-------------	-------------------------------------	----------	-----------------

### Общие стандарты

Сертификат № (cURus)	E223801	Сертификат № (CSA)	2000039-80039714
----------------------	---------	--------------------	------------------

### Классификации


ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

## Изображения

### Габаритный чертеж

## Аксессуары

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 ST	

### Гнезда питания



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-PWB-AU	Версия
Заказ №	<a href="#">1450830000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-AU-10A	Версия
Заказ №	<a href="#">1546590000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

Тип	IE-FCI-PWB-CH	Версия
Заказ №	<a href="#">1450780000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип J, Гнездо, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-CN	Версия
Заказ №	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Версия
Заказ №	<a href="#">2426700000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип E, Гнездо, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-DE	Версия
Заказ №	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип F, Гнездо, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-FR	Версия
Заказ №	<a href="#">1450750000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип E, Гнездо, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-FR-OR	Версия
Заказ №	<a href="#">2007230000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип E, Гнездо, FR, оранжевый
GTIN (EAN)	4050118392135	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-GB	Версия
Заказ №	<a href="#">1450770000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип G, Гнездо, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-IND	Версия
Заказ №	<a href="#">2500710000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип D, Гнездо, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-ISR	Версия
Заказ №	<a href="#">2531060000</a>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип H, Гнездо, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWS-IT	Версия
Заказ №	<a href="#">1450810000</a>	FrontCom, Вставка (питание), малая, Тип L, Гнездо, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Кол.	1 ST	

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Аксессуары

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.4X2.5X75	Версия
Заказ №	<a href="#">9009030000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248266944	
Кол.	1 ST	

### Принадлежности для FrontCom Vario



### Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-PWPC	Версия
Заказ №	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка
GTIN (EAN)	4050118255584	
Кол.	1 ST	