

## HDC MBUS4 M AWG22-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Версия     | Crimp contact              |
| Заказ №    | <a href="#">2565900000</a> |
| Тип        | HDC MBUS4 M AWG22-20       |
| GTIN (EAN) | 4050118575453              |
| Кол.       | 100 Штука                  |

**HDC MBUS4 M AWG22-20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 0.33 g

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Общие данные**

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| Диаметр контакта, вилка Ø                            | 1 mm                | Длина снятия изоляции<br>Измерительное соединение   | 4.5 mm               |
| Вид соединения                                       | Обжимное соединение | Исполнение вставки                                  | MBUS                 |
| Поперечное сечение соединительного<br>провода, макс. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединительного<br>провода, мин. | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Поверхность  | Золото              | Циклы коммутации                                    | ≥ 500                |
| Тип  | Штекер              | Основной материал                                   | Сплав медный         |
| Серия  | ModuPlug            | Способ изготовления                                 | круглый              |
| Материал контакта                                    | Сплав медный        |   |                      |

**Общие данные**

|                      |              |                   |            |
|----------------------|--------------|-------------------|------------|
| Поверхность контакта | позолоченный | Скорость передачи | 100 Мбит/с |
| Номинальный ток      | 4 А          | Циклы коммутации  | ≥ 500      |
| Тип                  | Штекер       |                   |            |

**Классификации**



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

**HDC MBUS4 M AWG22-20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC MBUS4 M AWG22-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты



#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                            |  |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Тип        | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0    | Версия                     |  |
| Заказ №    | <a href="#">2592680000</a> | Locator for crimping tool  |  |
| GTIN (EAN) | 4050118603781              |                            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                            |  |
| Тип        | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0    | Версия                     |  |
| Заказ №    | <a href="#">2592650000</a> | Crimping tool for contacts |  |
| GTIN (EAN) | 4050118603774              |                            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                            |  |