

HDC MBUS CF 11.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полный ассортимент для универсальной прокладки кабелей передачи данных на месте: от специализированных инструментов до соединителей с кодировкой Cat.#5 D и Cat.#6 X, а также защитной оболочкой для проводов. Эти компоненты обеспечивают надежные соединения данных на месте. Прекрасный выбор для промышленности — быстрый монтаж и максимальная универсальность.

Основные данные для заказа

Версия	Accessories
Заказ №	2566000000
Тип	HDC MBUS CF 11.0
GTIN (EAN)	4050118575712
Кол.	10 Штука

HDC MBUS CF 11.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 3.08 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие сведения об экранирующей оплетке

Наружный диаметр кабеля	мин.	10.4 mm
	НОМИН.	11 mm
	макс.	11 mm

Материал Латунь

Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MBUS CF 11.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MBUS CF 11.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Полный ассортимент для универсальной прокладки кабелей передачи данных на месте: от специализированных инструментов до соединителей с кодировкой Cat.#5 D и Cat.#6 X, а также защитной оболочкой для проводов. Эти компоненты обеспечивают надежные соединения данных на месте. Прекрасный выбор для промышленности — быстрый монтаж и максимальная универсальность.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Версия	
Заказ №	2592740000	Сжимной инструмент с вставкой	
GTIN (EAN)	4050118603941		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Версия	
Заказ №	2592730000	Прессовый инструмент	
GTIN (EAN)	4050118603934		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Версия	
Заказ №	2592720000	Сжимной инструмент с вставкой	
GTIN (EAN)	4050118603927		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Версия	
Заказ №	2592710000	Прессовый инструмент	
GTIN (EAN)	4050118603910		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Версия	
Заказ №	2592700000	Сжимной инструмент с вставкой	
GTIN (EAN)	4050118603903		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Версия	
Заказ №	2592690000	Прессовый инструмент	
GTIN (EAN)	4050118603798		
Кол.	1 ST		