

**HDC MBUS CF 9.7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Версия	Accessories
Заказ №	<a href="#">2566020000</a>
Тип	HDC MBUS CF 9.7
GTIN (EAN)	4050118575866
Кол.	10 Штука

**HDC MBUS CF 9.7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 3.17 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


**Общие сведения об экранирующей оплётке**

Наружный диаметр кабеля	МИН.	9.2 mm
	НОМИН.	9.7 mm
	МАКС.	9.7 mm
Материал	Латунь	

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Изображения**





## HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты



#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Версия
Заказ №	<a href="#">2592700000</a>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Версия
Заказ №	<a href="#">2592690000</a>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
Кол.	1 ST	