

HDC MBUS CF 9.7



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	Accessories
Заказ №	2566020000
Тип	HDC MBUS CF 9.7
GTIN (EAN)	4050118575866
Кол.	10 Штука

HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 3.17 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие сведения об экранирующей оплетке

Наружный диаметр кабеля	мин.	9.2 mm
	НОМИН.	9.7 mm
	макс.	9.7 mm

Материал Латунь

Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Версия	
Заказ №	2592700000	Версия	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Версия	
Заказ №	2592690000	Версия	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798		
Кол.	1 ST		