## Справочный листок технических дан-

#### **VT CTL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полностью изолированные пластмассовые корпуса указателей прохождения тока выполнены из небьющегося, ударопрочного материала и, таким образом, идеально подходят для ежедневного применения даже в тяжелых условиях. Встроенный карманный фонарь облегчает быстрый и точный поиск поврежденных проводов. Проверка прохождения тока может сопровождаться как визуальной, так и звуковой индикацией.

#### Основные данные для заказа

Версия	Инструменты для тестирования, Испытательное	
	устройство	
Заказ №	<u>2436690000</u>	
Тип	VT CTL	
GTIN (EAN)	4050118450040	
Кол.	1 Штука	

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Масса нетто 143.5 g

Технические данные

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
Исключение из RoHS (если	7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

#### Технические данные

Описание артикула Пробник

#### Измерительные и контрольные приборы

Диапазон измерения напряжения/	0.1 - 400 V	Индикация	Визуальный и
переменный ток			акустический
Вид защиты	IP44	 Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип ААА
Проверка прохождения тока	Есть - оптический + зуммер	Проверено и апробировано согласно	DIN EN 61010-1

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



**VT CTL** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

