

**FAD 1771-WF SL18 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Адаптеры для миграции – ПЛК-5.

Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат ПЛК-5 на другие системы ПЛК/DCS или модули u-remote компании Weidmüller.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2448690000
Тип	<a href="#">FAD 1771-WF SL18 M</a>
GTIN (EAN)	4050118462487
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Альтернативный продукт	<a href="#">FAD 1771-WF SL18 M US</a>

**FAD 1771-WF SL18 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	53 mm	Глубина (дюймов)	2.0866 inch
Высота	269 mm	Высота (в дюймах)	10.5905 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Длина	269 mm	Длина (в дюймах)	10.5905 inch
Масса нетто	139.92 g		

**Температуры**

Температура хранения 0...50 °C Рабочая температура 0...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Данные соединения**

Подключение к ПЛК Разъем SL 3.5/F 18p

**Расчетные данные**

Максимальный ток на канал 2 A Общий номинальный ток 8 A

**Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)**

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 250 V AC
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	1.2 kV		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**FAD 1771-WF SL18 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

