


HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль RJ45, 0 V, 0 A, Количество полюсов: 1, RJ45, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	2592260000
Тип	HDC MRJ45 PCADP MC
GTIN (EAN)	4050118602364
Кол.	1 Штука

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	54.85 mm	Высота (в дюймах)	2.1594 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	5.7 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Версия

Вид соединения	RJ45	Поперечное сечение соединительного провода, макс.
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0 mm ²	

Общие данные

Количество полюсов	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	750 (RJ45)
Тип	Штекер	Степень загрязнения	3
Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Серия	ModuPlug
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 0 V		Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984) 0 A		Требуемые вставные слоты	1

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Соединительный кабель RJ45 для ModuPlug



Ваши соединения могут работать и в будущем
Благодаря универсальным решениям RockStar®
ModuPlug

Области промышленного применения становятся все более сложными. Вместе с этим повышаются и требования к используемым соединениям. Максимальная функциональность даже в самых ограниченных местах эксплуатации, безопасная установка и возможность быстрой модернизации – вот лишь некоторые качества, которыми должны обладать современные продукты. Модульная система вставных разъемов RockStar® ModuPlug не только отвечает всем нынешним требованиям рынка, но также обладает потенциалом для будущего. Использование отдельных модулей позволяет комбинировать все необходимые функциональные возможности для передачи электроэнергии, сигналов и данных в одном интерфейсе. Разнообразие новых размеров модулей обеспечивает возможность как никогда ранее расширить область применения одного вставного разъема. По сравнению со вставками с постоянным количеством полюсов и другими модульными системами разъемов модули экономят важное рабочее пространство и сокращают сопутствующие расходы. Сложные конструкции и модули могут быть невероятно быстро установлены и интегрированы в корпуса HDC с классом защиты IP65 и IP68. Кроме того, систему RockStar® ModuPlug можно использовать для расширения уже существующих областей применения без какой-либо перенастройки системы. Обладая большим опытом в области промышленных соединений, компания Weidmüller предлагает сверхсовременные и максимально надежные решения для соединений. Продукты RockStar® также позволяют создавать собственные системы, которые будут эффективны и в будущем.

Основные данные для заказа

Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0020	Версия
Заказ №	2661950020	
GTIN (EAN)	4050118675351	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0030	Версия
Заказ №	2661950030	
GTIN (EAN)	4050118675368	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0040	Версия
Заказ №	2661950040	
GTIN (EAN)	4050118675375	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0050	Версия
Заказ №	2661950050	
GTIN (EAN)	4050118675382	
Кол.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0060	Версия
Заказ №	2661950060	
GTIN (EAN)	4050118675399	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0070	Версия
Заказ №	2661950070	
GTIN (EAN)	4050118675504	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0080	Версия
Заказ №	2661950080	
GTIN (EAN)	4050118675511	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0090	Версия
Заказ №	2661950090	
GTIN (EAN)	4050118675528	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0100	Версия
Заказ №	2661950100	
GTIN (EAN)	4050118675535	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0150	Версия
Заказ №	2661950150	
GTIN (EAN)	4050118675542	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0200	Версия
Заказ №	2661950200	
GTIN (EAN)	4050118675559	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0250	Версия
Заказ №	2661950250	
GTIN (EAN)	4050118675566	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0300	Версия
Заказ №	2661950300	
GTIN (EAN)	4050118675573	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0400	Версия
Заказ №	2661950400	
GTIN (EAN)	4050118675580	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0500	Версия
Заказ №	2661950500	
GTIN (EAN)	4050118675597	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0600	Версия
Заказ №	2661950600	
GTIN (EAN)	4050118675603	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0700	Версия
Заказ №	2661950700	
GTIN (EAN)	4050118675610	
Кол.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0750	Версия
Заказ №	2661950750	
GTIN (EAN)	4050118675627	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0800	Версия
Заказ №	2661950800	
GTIN (EAN)	4050118675634	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-0900	Версия
Заказ №	2661950900	
GTIN (EAN)	4050118675641	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-1000	Версия
Заказ №	2661951000	
GTIN (EAN)	4050118675658	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-1500	Версия
Заказ №	2661951500	
GTIN (EAN)	4050118675665	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC RJ4501 MMSCAT6-2000	Версия
Заказ №	2661952000	
GTIN (EAN)	4050118675672	
Кол.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Электрические модули****Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MRJ45 GC F	Версия	
Заказ №	2592030000	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, RJ45, Гнездо,	
GTIN (EAN)	4050118600506	Требуемые вставные слоты: 1	
Кол.	1 ST		