

**THM WO 50/100 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

**Основные данные для заказа**

Версия	THM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 23 мм, 50 x 100 мм, серебряный
Заказ №	<a href="#">2596610000</a>
Тип	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
Кол.	1000 Штука

## THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	50 mm	Высота (в дюймах)	1.9685 inch
Ширина	100 mm	Ширина (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	0.75 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	444 mm <sup>2</sup>
Наружный диаметр провода, макс.	23 mm	Наружный диаметр провода, мин.	7 mm
Ширина текстового поля	50 mm	Высота текстового поля	25 mm
Наружный диаметр провода	7 - 23 mm	Сечение соединительного провода	444 mm <sup>2</sup>

## Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие	
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	
Вид печати	Чистый	
Ширина	100 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Цветовой код	серебряный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиэтилен	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
совместимый принтер		
Количество маркировочных элементов на комбинацию		
1 Label reel = Conductor and cable markers		
Количество на один рулон	1000	

## Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Drawings**

