

P BAG XL SET 7



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | Инструменты, Аксессуар |
| Заказ № | 2602170000 |
| Тип | P BAG XL SET 7 |
| GTIN (EAN) | 4050118613155 |
| Кол. | 1 Штука |

P BAG XL SET 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина | 220 mm | Глубина (дюймов) | 8.6614 inch |
| Высота | 60 mm | Высота (в дюймах) | 2.3622 inch |
| Ширина | 320 mm | Ширина (в дюймах) | 12.5984 inch |
| Масса нетто | 1960 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Технические данные

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Описание артикула | Сумка для инструментов, установленные |
|-------------------|---------------------------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000181 | ETIM 9.0 | EC000181 |
| ETIM 10.0 | EC000181 | ECLASS 14.0 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-10-01-90 | | |

P BAG XL SET 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

не установлено



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Тип | P BAG BIG | Версия |
| Заказ № | 2576620000 | Инструменты, Аксессуар |
| GTIN (EAN) | 4050118650594 | |
| Кол. | 1 ST | |

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | КТ 8 | Версия |
| Заказ № | 9002650000 | Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Кол. | 1 ST | |

Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

P BAG XL SET 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | AM 25 | Версия |
| Заказ № | 9001540000 | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | STRIPAX ULTIMATE | Версия |
| Заказ № | 1468880000 | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки |
| GTIN (EAN) | 4050118274158 | |
| Кол. | 1 ST | |

Crimping tools



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | PZ 6 ROTO L | Версия |
| Заказ № | 1444050000 | Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | 0.14mm ² , 6mm ² , Трапецеидальный обжим |
| Кол. | 1 ST | |

с ЖК-дисплеем



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | VT DIGI PRO | Версия |
| Заказ № | 9918870000 | Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | напряжения |
| Кол. | 1 ST | |

P BAG XL SET 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Версия | |
| Заказ № | 2749610000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 мм, Длина лезвия: | |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | 100 мм, Толщина лезвия (A): 0.6 мм | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | SDIS SLIM 0.8X4.0X100 | Версия | |
| Заказ № | 2749620000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 4 мм, Длина лезвия: | |
| GTIN (EAN) | 4050118896367 | 100 мм, Толщина лезвия (A): 0.8 мм | |
| Кол. | 1 ST | | |

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | SDIK SLIM PH1 X 80 | Версия | |
| Заказ № | 2749650000 | Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 мм, 80 мм, Толщина лезвия (A): 1 | |
| GTIN (EAN) | 4050118896398 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | SDIK SLIM PH2 X 100 | Версия | |
| Заказ № | 2749660000 | Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 мм, 100 мм, Толщина лезвия (A): | |
| GTIN (EAN) | 4050118896404 | 2 | |
| Кол. | 1 ST | | |