Справочный листок технических дан-

CABTITE BP 13MM PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

| Версия | Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 22 mm, Ширина: 13 mm, Глубина: 22 mm, -40 °C120 °C, IP66 |
|------------|--|
| Заказ № | <u>2652410000</u> |
| Тип | CABTITE BP 13MM PA |
| GTIN (EAN) | 4050118662511 |
| Кол. | 25 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | |
| ROHS | Соответствовать | | |
| Размеры и массы | , | | |
| | | | |
| Глубина | 22 mm | Глубина (дюймов) | 0.8661 inch |
| Высота | 22 mm | Высота (в дюймах) | 0.8661 inch |
| Ширина | 13 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5118 inch |
| Длина | 22 mm | Длина (в дюймах) | 0.8661 inch |
| | 13 mm | Масса нетто | 1.6 g |

Температуры

Рабочая температура -40 °С...120 °С

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Heт SVHC выше 0,1 wt% |

Общая информация

| Наружный диаметр кабеля, макс. | 13 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 13 mm |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|----------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Галогены | Нет |
| Вид защиты | IP66 | Основной материал | Полиамид |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000879 | ETIM 7.0 | EC000879 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ETIM 10.0 | EC000879 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

Статус каталога / Изображения