

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обработанные прецизионные обжимные контакты для
M12X

Основные данные для заказа

Версия	Контакт, без, Вилочная часть
Заказ №	2664880000
Тип	IE-PIC-M12X-P-22/26
GTIN (EAN)	4050118765342
Кол.	100 Штука

IE-PI-C-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.05 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	1	Кодировка	X-кодировка
Сечение подсоединяемого провода	AWG 22 - AWG 26	LED	Нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Материал контакта	Сплав медный, позолоченный
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.14 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.34 mm ²
Номинальный ток	1 A	Вид защиты	IPO0
Экранированное соединение	Нет	Материал резьбового кольца	Нет

Общие данные

Количество полюсов	1	Соединение 1	M12 Contact
Соединение 2	Crimp	Соединительная резьба	без
Материал контакта	Сплав медный, позолоченный	Вид защиты	IPO0

Электрические свойства

Сопротивление контакта	≤ 10 mΩ
------------------------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

IE-PIС-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



IE-PIE-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для M12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-TMCSK	Версия	
Заказ №	1381690000	Инструмент для обжима, Обжим с 4 выемками	
GTIN (EAN)	4050118183870		
Кол.	1 ST		