

**HDC MBUS4 M AWG18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Версия	Crimp contact
Заказ №	<a href="#">2565920000</a>
Тип	HDC MBUS4 M AWG18
GTIN (EAN)	4050118575477
Кол.	100 Штука

## HDC MBUS4 M AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Масса нетто 0 g

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	4.5 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Исполнение вставки	MBUS
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm <sup>2</sup>
Поверхность	Золото	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Основной материал	Сплав медный
Серия	ModuPlug	Способ изготовления	круглый
Материал контакта	Сплав медный		

## Общие данные

Поверхность контакта	позолоченный	Скорость передачи	100 Мбит/с
Номинальный ток	4 A	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC MBUS4 M AWG18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MBUS4 M AWG18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Инструменты



## Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool	
GTIN (EAN)	4050118603781		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts	
GTIN (EAN)	4050118603774		
Кол.	1 ST		