

**IE-PIC-M12X-S-22/26**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Обработанные прецизионные обжимные контакты для M12X

**Основные данные для заказа**

Версия	Контакт, без, Гнездо
Заказ №	<a href="#">2673440000</a>
Тип	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
Кол.	100 Штука

## Technical data

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0.06 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	1	Кодировка	X-кодировка
Сечение подсоединяемого провода	AWG 22 - AWG 26	LED	Нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Материал контакта	Сплав медный, позолоченный
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.14 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.34 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	1 A	Вид защиты	IP00
Экранированное соединение	Нет	Материал резьбового кольца	Нет

### Общие данные


Количество полюсов	1	Соединение 1	M12 Contact
Соединение 2	Crimp	Соединительная резьба	без
Материал контакта	Сплав медный, позолоченный	Вид защиты	IP00

### Электрические свойства

Сопrotивление контакта	≤ 10 mΩ
------------------------	---------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		



## IE-PIC-M12X-S-22/26

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### ...для M12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI-TMCSK	Версия	
Заказ №	<a href="#">1381690000</a>	Инструмент для обжима, Обжим с 4 выемками	
GTIN (EAN)	4050118183870		
Кол.	1 ST		