

# Справочный листок технических данных

## HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

Версия	Crimp contact
Заказ №	<a href="#">2565950000</a>
Тип	HDC MBUS8 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575804
Кол.	100 Штука



## HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 0 g

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	0.6 mm	Длина снятия изоляции	4 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	MBUS
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.25 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.14 mm <sup>2</sup>
Поверхность	Золото	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо	Основной материал	Сплав медный
Серия	ModuPlug	Способ изготовления	круглый
Материал контакта	Сплав медный		



### Общие данные

Поверхность контакта	позолоченный	Скорость передачи	10 Гбит/с
Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**Изображения**





## HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты



#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Версия
Заказ №	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия
Заказ №	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 ST	