

HDC MBUS CF 8.5



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	Accessories
Заказ №	2566040000
Тип	HDC MBUS CF 8.5
GTIN (EAN)	4050118575880
Кол.	10 Штука

HDC MBUS CF 8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

3.7 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие сведения об экранирующей оплетке

Наружный диаметр кабеля

мин.

8 mm

НОМИН.

8.5 mm

макс.

8.5 mm

Материал

Латунь

Классификации

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC MBUS CF 8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MBUS CF 8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Версия	
Заказ №	2592720000	Version	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Версия	
Заказ №	2592710000	Version	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910		
Кол.	1 ST		