Справочный листок технических дан-


ZS 30/5 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm,		
Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента		
<u>2682070000</u>		
ZS 30/5 MC SDR		
4050118803075		
40 Штука		

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS

Размеры и массы				
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch	
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch	
Масса нетто	0.44 g			

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.004 kg CO2 eq.

Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально
Ширина	5 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	по желанию клиента
Галогены	Нет
Основной материал	PA 66
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	в Вид поставки MultiCard
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов на комбинацию	s 1 MultiCard = Terminal marker
Температурный диапазон вставки	-40100 °C
Установка / Изготовитель	Weidmueller, Allen-Bradley

Классификации

EC000761	ETIM 7.0	EC000761
EC000761	ETIM 9.0	EC000761
EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
27-28-11-01		
	EC000761 EC000761 27-14-11-37 27-28-11-01 27-28-11-01	EC000761 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

ZS 30/5 MC SDR

Weid	müller	Inte	rface	GmbH	&	Co.	K

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Чертеж