Справочный листок технических дан-

HDC MBUS CFS 7.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	Accessories
Заказ №	<u>2566070000</u>
Тип	HDC MBUS CFS 7.0
GTIN (EAN)	4050118575910
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MBUS CFS 7.0

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты	CE
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

И асса нетто	0 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие сведения об экранирующей оплетке

Наружный диаметр кабеля	мин.	5 mm
	номин.	7 mm
	макс.	7 mm
Материал	Латунь	

Классификации

EC002943	ETIM 7.0	EC002943
EC002943	ETIM 9.0	EC002943
EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
27-44-02-92		
	EC002943 EC002943 27-44-01-92 27-44-02-92 27-44-02-92	EC002943 ETIM 9.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-01-92 ECLASS 10.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

HDC MBUS CFS 7.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Версия
Заказ №	2592740000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Версия
Заказ №	2592730000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Версия
Заказ №	<u>2592720000</u>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Версия
Заказ №	<u>2592710000</u>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
1/		
Кол.	1 ST	
Тип	1 ST HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Версия
		Версия Crimping tool insert
Тип	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	
Тип Заказ №	HDC MBUS CI A 9.2-10.3 2592700000	
Тип Заказ № GTIN (EAN)	HDC MBUS CI A 9.2-10.3 2592700000 4050118603903	
Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	HDC MBUS CI A 9.2-10.3 2592700000 4050118603903 1 ST	Crimping tool insert
Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	HDC MBUS CI A 9.2-10.3 2592700000 4050118603903 1 ST HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Crimping tool insert Версия
Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	HDC MBUS CI A 9.2-10.3 2592700000 4050118603903 1 ST HDC MBUS CT A 9.2-10.3 2592690000	Crimping tool insert Версия